

Produkt: Sicherheitsmatratze mit PU-Beschichtung

Artikel-Nr.: TG200



Unsere vandalismussicheren PU-beschichteten Sicherheitsmatratzen sind speziell für Hochrisikobereiche konzipiert, wie etwa Isolationsräume oder Räume, in denen Patienten Schäden verursachen könnten.

Es handelt sich um eine vollständig versiegelte Variante ohne sichtbare Nähte, die höchsten Anforderungen gerecht wird. Die Matratzen sind in 2 verschiedenen Höhen (12 cm und 40 cm) verfügbar, sodass sie flexibel an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden können.

Diese reiß-, feuerfeste und nahtlose FlexGuard-Versiegelung schützt zuverlässig vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und ermöglicht eine besonders einfache und hygienische Reinigung. Dank ihrer außergewöhnlichen Robustheit eignen sich diese Matratzen ideal für intensiv genutzte Bereiche, ohne dabei an Ästhetik zu verlieren.

Merkmale & Vorteile

- ✓ Die FlexGuard PU-Beschichtung ist 3,5 mm dick. Sie ist nahtlos, reiß- und feuerfest. Diese hygienische Versiegelung bietet optimalen Schutz vor Flüssigkeitsdurchdringung. Sie verleiht der Sicherheitsmatratze ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Robustheit.
- ✓ Maximale Hygiene: Vollständig versiegelte Varianten ohne sichtbare Nähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten, nehmen keine Körperflüssigkeiten auf und erleichtern so die hygienische Reinigung.
- ✓ Beruhigendes Design in Blau fördert Ruhe und Gelassenheit: Die blaue Farbgebung schafft eine angenehme Atmosphäre – entscheidend für herausfordernde Umgebungen wie psychiatrische Einrichtungen oder Justizvollzugsanstalten.
- ✓ Da die Beschichtung keine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften besitzt, empfehlen wir, die Sicherheitsmatratze für zusätzlichen Komfort mit einem reißfesten Matratzenüberzug, einem Bettlaken oder einer Bettdecke zu ergänzen.
- ✓ Bei einer Höhe von 40 cm kann die Sicherheitsmatratze auch als Sitzgelegenheit genutzt werden.
- ✓ Erfüllt die höchsten Brandschutz- und RIVM-Normen.

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychische Gesundheitsversorgung,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Isolierräume / Timeout-Räume,
- ✓ Hafteinrichtungen,
- ✓ Verhaltensmedizinische Einrichtungen.



Material	PU-beschichteter Schaumkern		
Spezifische Gewichte	Schaumkern	ca. 33 - 37 kg/m ³	
Feuerhemmung	Schaumkern	nach BS6807 / BS5862	CRIB5, M4 und B2
Zugfestigkeit	Schaumkern	nach ISO 1978	75 kPa

Produktmerkmale

Farbe	Blau
Produziert in	Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

Pflegehinweise



Die glatte Außenhülle kann mit jedem Flächendesinfektionsmittel (Flächendesinfektion als Spray oder als Wischdesinfektion und Wischtuch) gereinigt und desinfiziert werden.

Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort abwischen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

Modelle

	Sicherheitsmatratze		
	TG200090	012	040
Abmessungen L x B x H [cm]		200 x 90 x 12	200 x 90 x 40
Gewicht [kg]		20	45

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ info@siNpress.de | www.siNpress.de